

SWISS TOOLS

Esztergakés jobbos, HSK-T, Szár Ø / lapkaméret: 63/16HPmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320050 63/16HP
GTIN	2050002004726
Árucikk kategória	36D

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D ₁ min	80 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Szár Ø	63 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Pótalkatrészek	S07
Tengelyek csúcstávolsága f	45 mm
Befogó	HSK-T
Felhasználás módja	jobbos
Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen

Szár típusa	Üreges szárú kúp
Termék fajtája	Esztergakés