

SWISS TOOLS

Esztergakés jobbos, PSC, Szár Ø / lapkaméret: 63/11HPmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320330 63/11HP
GTIN	2050002004801
Árucikk kategória	36D

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Pótalkatrészek	S05
Tengelyek csúcstávolsága f	45 mm
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Legkisebb előfúrási Ø D ₁ min	80 mm
Szár Ø	63 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Befogó	PSC
Felhasználás módja	jobbos
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Esztergakés