



Rezgőcsiszoló, Típus: SPS140



Rendelési adatok

Rendelés száma	077326 SPS140
GTIN	4002395005826
Árucikk kategória	03M

Leírás

Kivitel:

Könnyű és kézre álló 260 W rezgőcsiszoló:

- A felhasználóbarát markolatfelületek egyenletes nyomás eloszlást tesznek lehetővé.
- DUO rögzítőrendszer a csiszolópapír pontosan illeszkedő elhelyezkedése érdekében csiptetős vagy tépőzáras rögzítéssel.
- Integrált porelszívás a 10 lyukkal rendelkező csiszolópapíron keresztül.
- Közvetlen csatlakozás külső elszívó rendszerhez vagy porzsákhoz.

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, porzsák, stancoló lap, szállítókoszár.

Figyelem:

A hozzávaló csiszolóvásznat lásd a 556980 számtól. Hozzávaló tépőzáras csiszolópapírt a 557620 sz. alatt talál.

Csomagolás: Szállítókoszár

Teljesítményfelvétel: 260 W

Csiszolópapír hossza (tépőzáras): 105 mm

Csiszolópapír szélessége (tépőzáras): 115 mm

Csiszolópapír hossza (csiptetős): 140 mm

Csiszolópapír szélessége (csiptetős): 115 mm

Excentricitás: 1,6 mm

Műszaki leírás

Csiszolópapír szélessége (csiptetős)	115 mm
Max. vibráció EN szerint	< 8,5 m/s ²
Súly	1,6 kg
Csiszolópapír rögzítő, tépőzáras tapadás	igen
Csiszolópapír hossza (csiptetős)	140 mm
Csiszolópapír rögzítő, szorító rögzítés	igen
Teljesítményfelvétel	260 W
Csiszolópapír hossza (tépőzáras)	105 mm
Excentricitás	1,6 mm
Gyártó jelölése	SPS140
Rezgésszám	28000 min ⁻¹
Csiszolópapír szélessége (tépőzáras)	115 mm
Lyukasztás	10-szeres
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Rezgőcsiszoló

Tartozék

Csiszolóvászson műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas Szemcsézet 80	556980 80
Csiszolópapír készlet, 10 darabos 10 lyukasztással Szemcsézet 60	557620 60
Csiszolóvászson műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas Szemcsézet 150	556980 150
Csiszolópapír készlet, 10 darabos 10 lyukasztással Szemcsézet 240	557620 240
Csiszolóvászson műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas Szemcsézet 240	556980 240
Csiszolóvászson műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas Szemcsézet 400	556980 400

Csiszolóvászson műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas Szemcsézet 600	556980 600
Csiszolóvászson műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas Szemcsézet 60	556980 60
Csiszolóvászson műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas Szemcsézet 40	556980 40
Csiszolóvászson műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas Szemcsézet 320	556980 320
Csiszolópapír készlet, 10 darabos 10 lyukasztással Szemcsézet 120	557620 120
Csiszolóvászson műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas Szemcsézet 100	556980 100
Csiszolóvászson műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas Szemcsézet 120	556980 120
Csiszolóvászson műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas Szemcsézet 180	556980 180
Csiszolópapír készlet, 10 darabos 10 lyukasztással Szemcsézet 80	557620 80