

Garant GRIDLINE

Felosztó elem készlet GridLine 5S munkapadhoz, 20×20G, Típus: 1500/5S**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 923001 1500/5S |
| GTIN | 4062406124397 |
| Árucikk kategória | 9GB |

Leírás**Kivitel:**

Felosztó elemek az 5S munkapad 4 fiókjához. GridLine easyPick kisalkatrész tartókat és elválasztó lapokat tartalmaz oldallemezekkel és beilleszthető válaszfalakkal.

Alkalmazható:

922864 sz. és 922874 sz. GARANT GridLine 5S munkapadhoz.

Tartalom:

25 GridLine easyPick kisalkatrész tartó, 6 GridLine elválasztó lap, 3 készlet 2-2 darab GridLine szegélyléc, 12 GridLine beilleszthető válaszfal.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------|
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm |
| Felosztó egység (E) | 1 G = 25 mm |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 20×20G |
| Termék fajtája | Fiók felosztó |

Tartozék

| | |
|--|--------------|
| Beilleszthető válaszfalak,szélesség 8G Fiók előlap magassághoz 125 mm | 951781 125 |
| easyPick kisalkatrész tartóMagasság 50 mm Szélesség × mélység G-ben / típus 4X4/4 | 951251 4X4/4 |
| Elválasztó lapokMélység 20G Fiók előlap magassághoz 100 mm | 951520 100 |
| Elválasztó lapokMélység 20G Fiók előlap magassághoz 125 mm | 951520 125 |
| easyPick kisalkatrész tartóMagasság 50 mm Szélesség × mélység G-ben / típus 4X4/2 | 951251 4X4/2 |
| Beilleszthető válaszfalak,szélesség 5G Fiók előlap magassághoz 100 mm | 951751 100 |
| Hasított szegélylemez készlet, 2 darabosMélység 20G Fiók előlap magassághoz 100 mm | 951570 100 |
| Hasított szegélylemez készlet, 2 darabosMélység 20G Fiók előlap magassághoz 150 mm | 951570 150 |
| Hasított szegélylemez készlet, 2 darabosMélység 20G Fiók előlap magassághoz 125 mm | 951570 125 |
| Beilleszthető válaszfalak,szélesség 10G Fiók előlap magassághoz 150 mm | 951801 150 |
| Beilleszthető válaszfalak,szélesség 4G Fiók előlap magassághoz 125 mm | 951741 125 |
| Elválasztó lapokMélység 20G Fiók előlap magassághoz 150 mm | 951520 150 |