

Garant GRIDLINE

Fiókház, 24G, gurítható, 20×20G, Ház magassága / fiókok száma: 500/5mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	927620 500/5
GTIN	4062406124571
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Fiókház 24G, stabil acélszerkezettel. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumíniumfogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Bordázott gumi takarólap, legurulásgátló perem és 2K-Haptoprene® tolófogantyú.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal) Ø 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel.

A fiókok **egykezes egyenkénti kioldása** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 75, 100, 125

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Ne tolja a 920301 – 920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.

Műszaki leírás

Maximális teherbírás	600 kg
Fiókház szélessége	600 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Szélesség	620 mm
Felső polc teherbírása	50 kg
Súly	72 kg
Hasznos magasság	425 mm
Fiókház magassága	500 mm
Mélység	740 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
ComfortClose	nem
Nyommentes futófelület	igen
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Magasság	700 mm
Fiókház hasznos magassága	425 mm
Ajtók száma	0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Legurulásvédő peremmel	igen
Fiókok száma	5
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal

Ház felül nyitott	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok hasznos magassága	425 mm
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Műhely guruló kisszekrény

Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 50 mm	927805 50
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 125 mm	927805 125
Egykezes egyenkénti fiókkioldás Fiók hasznos szélessége G-ben 20	951020 20
24G ház gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez Ház magassága 500 mm	927730 500
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21