

Garant GRIDLINE

Fiókház, 24G, gurítható, 20×20G, Ház magassága / fiókok száma: 600/4mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	927620 600/4
GTIN	4062406124588
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Fiókház 24G, stabil acélszerkezettel. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumíniumfogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Bordázott gumi takarólap, legurulásgátló perem és 2K-Haptoprene® tolófogantyú.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánntal) Ø 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel.

A fiókok **egykezes egyenkénti kioldása** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Ne tolja a 920301 – 920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	500 mm
Ajtók száma	0
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szélesség	620 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
ComfortClose	nem
Nyommentes futófelület	igen
Fiókház magassága	600 mm
Magasság	800 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Felső polc teherbírása	50 kg
Súly	69 kg
Legurulásvédő peremmel	igen
Hasznos magasság	525 mm
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház szélessége	600 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiókok száma	4
Mélység	740 mm
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal

Ház felül nyitott	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok hasznos magassága	525 mm
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Műhely guruló kisszekrény

Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 150 mm	927805 150
Egykezes egyenkénti fiókkioldás Fiók hasznos szélessége G-ben 20	951020 20
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 200 mm	927805 200
24G ház gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez Ház magassága 600 mm	927730 600
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21