

 steinel**Ragasztó rúd készlet, 20 darabos, Gyártói termékszám: 050092**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083388 050092
GTIN	4007841050092
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:

Alig csöppenő ragasztó rudak, Ø 11 mm. **„Univerzális”** ragasztó rúd. Hőmérséklet 190°C.

Alkalmazható:

083386 sz. Glue PRO 300 ragasztópisztolyhoz.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	050092
Festék	Átlátszó
Olvadási hőmérséklet	190 °C
Tartalom (db)	20
Száradás	15 s
Alkalmas anyagok	fém
Alkalmas anyagok	Papír
Alkalmas anyagok	PC

Alkalmas anyagok	PE
Alkalmas anyagok	ABS
Alkalmas anyagok	Üveg
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Kerámia
Alkalmas anyagok	PMMA
Alkalmas anyagok	PP
Tulajdonság	oldószermentes
Üzemi szilárdság	60 s
Ragasztó rúd átmérő	11 mm
Tárolási hőmérséklet	4 - 30 °C
Hossz	30 cm
Alak	Fix
Súly	600 g
Termék fajtája	Ragasztóanyag