

Garant GRIDLINE

**Fiókház, 24G, gurítható, 20×20G, Ház magassága / fiókok száma: 700/5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Árucikk kategória	9GG

## Leírás

### Kivitel:

Fiókház 24G, stabil acélszerkezettel. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumíniumfogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Bordázott gumi takarólap, legurulásgátló perem és 2K-Haptoprene® tolófogantyú.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánntal) Ø 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel.

A fiókok **egykezes egyenkénti kioldása** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Hengerzárral központilag zárható.

### Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 125, 250

### Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

### Figyelem:

Ne tolja a 920301 – 920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.

## Műszaki leírás

Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Nyommentes futófelület	igen
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Mélység	740 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókok száma	5
Magasság	900 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Legurulásvédő peremmel	igen
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Fiókház szélessége	600 mm
ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókház mélysége	650 mm
Ajtók száma	0
Szélesség	620 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Súly	80 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Felső polc teherbírása	50 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókház magassága	700 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Hasznos magasság	625 mm
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal

Fiókok hasznos magassága	625 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Ház felül nyitott	nem
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Műhely guruló kisszekrény

## Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 125 mm	927805 125
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Egykezes egyenkénti fiókkioldás Fiók hasznos szélessége G-ben 20	951020 20
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 250 mm	927805 250
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100
24G ház gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez Ház magassága 700 mm	927730 700
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21