



Orrfűrészlap készlet, Megnevezés: 1130CF



Rendelési adatok

Rendelés száma	588700 1130CF
GTIN	3165140507202
Árucikk kategória	54B

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok **fémhez**. Erőteljes, durva vágás. Ideális mentési és bontási munkákhoz.

Tartalom:

5 darabos

Műszaki leírás

Fogosztás	2,5 + 3,2 mm
Lemezvastagság (perforált lemez)	4-12 mm
Lap hossza	225 mm
Felhasználás	_1130CF
Lapok száma	5
Fűrészlap anyaga	BiM
Vágástípus	Egyenes vágás, gyors (durva)
Fémprofil (nyitott)	< 175 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Megnevezés	1130CF
Termék fajtája	Orrfűrész lap