

Garant**Fémfűrész szalag 27×2450, Fogak / coll: 6/10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	173577 6/10
GTIN	4062406124090
Árucikk kategória	11S

Leírás**Kivitel:**

GARANT – nagyteljesítményű bimetall fűrészszalag kopásálló **M42 fogélel** és speciális flexibilis hordozószalaggal, nagyobb gerinc-terhelhetőséggel.

Felhasználás:

Kombinált fogazat 0° – Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).

Kombinált fogazat 10° – **Univerzális** használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).

Normál fogazat 0° – Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.

Normál fogazat 10° – Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.

Figyelem:

Új fűrészszalag bejáratása: Lásd a 110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.

Műszaki leírás

Hossz	2450 mm
Szélesség	27 mm

Vastagság	0,9 mm
Homlokszög	0 fok
Fogazás	kombi
Szerszámanyag	HSS Co 8
Termék fajtája	Fémszalagfűrész