

**Garant****Fémfűrész szalag 27×2450, Fogak / coll: 4/6H****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 173577 4/6H   |
| GTIN              | 4062406124076 |
| Árucikk kategória | 11S           |

**Leírás****Kivitel:**

**GARANT – nagyteljesítményű bimetall fűrészszalag** kopásálló **M42 fogélel** és speciális flexibilis hordozószalaggal, nagyobb gerinc-terhelhetőséggel.

**Felhasználás:**

**Kombinált fogazat 0°** – Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).

**Kombinált fogazat 10°** – **Univerzális** használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).

**Normál fogazat 0°** – Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.

**Normál fogazat 10°** – Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.

**Figyelem:**

**Új fűrészszalag bejáratása:** Lásd a 110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.

**Műszaki leírás**

|           |        |
|-----------|--------|
| Vastagság | 0,9 mm |
| Szélesség | 27 mm  |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Hossz          | 2450 mm         |
| Homlokszög     | 10 fok          |
| Fogazás        | kombi           |
| Szerszámanyag  | HSS Co 8        |
| Termék fajtája | Fémszalagfűrész |