

**Garant****Fémfűrész szalag 27×2950, Fogak / coll: 5/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	173667 5/8
GTIN	4062406125042
Árucikk kategória	11S

**Leírás****Kivitel:**

**GARANT – nagyteljesítményű bimetall fűrészszalag** kopásálló **M42 fogélel** és speciális flexibilis hordozószalaggal, nagyobb gerinc-terhelhetőséggel.

**Felhasználás:**

**Kombinált fogazat 0°** – Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).

**Kombinált fogazat 10°** – **Univerzális** használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).

**Normál fogazat 0°** – Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.

**Normál fogazat 10°** – Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.

**Figyelem:**

**Új fűrészszalag bejáratása:** Lásd a 110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.

**Műszaki leírás**

Hossz	2950 mm
Szélesség	27 mm

Vastagság	0,9 mm
Homlokszög	0 fok
Fogazás	kombi
Szerszámanyag	HSS Co 8
Termék fajtája	Fémszalagfűrész