



## Rugalmas gyémántreszelő, Szemcsézet: D126 $\mu$ m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	529120 D126
GTIN	4007220004951
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

Nagyon vékony műanyag hordozóréteg **egyik oldalon** gyémánt csiszolópasztával borítva. Magasság bevonattal 0,5 mm.

#### Felhasználás:

Ideális finom csiszolási munkákhoz konkáv és konvex felületeken vagy keskeny résekben.

**Maximális rugalmasság**, maximális hajlítási rádiusz 15 mm.

### Műszaki leírás

Szemcsézet	D126
Finomsági fok	Közepes
Méret	14x165 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Szélesség	14 mm
Magasság	0,5 mm
Hossz	165 mm
Maximális hajlítási rádiusz	15 mm
Termék fajtája	Gyémánt reszelő

### Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		