



Gyémánt fazék köszörűkorong STARTEC XP-P D×T×H (mm), 125×25×20, Típus: D64



Rendelési adatok

Rendelés száma	597966 D64
GTIN	9003172004648
Árucikk kategória	53Y

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű fazékkorong fém kötésű gyémánt bevonattal, megnövelt szilárdsággal és a gyémánt szemcse optimalizált megkötési képességével. Az optimális szemcsekötés kombinációjával elért forgácsoló erő csökkenés lehetővé teszi a **maximális csiszolási teljesítményt** és az **előtoló sebességet**. A maximális élstabilitás javítja a **profilpontosságot**, nagy előtolások esetén is és **meghosszabbítja lehúzási időközüket** állandó felületeredmények mellett. **Specifikáció: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

Felhasználás:

Forgó tömör keményfém forgácsoló szerszámok nagyteljesítményű köszörülése (horonyköszörülés). Nedves köszörüléshez olajjal (ajánlott) vagy emulzióval/vízzel.

Alak: 12V9

Csiszolóbevonat magassága X: 10 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Műszaki leírás

Szemcsézet	D64
------------	-----

Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Specifikáció	D64BXP-P STARTEX XP-P
Csiszolóanyag	Gyémánt
Alak	12V9
Tárcsa Ø D	125 mm
Tárcsaszélesség T	25 mm
Terméknév attribútum	125×25×20
Furat Ø H	20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	3 mm
Csiszolóbevonat magassága X	10 mm
Termék fajtája	Fazék csiszolókorong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		