

Garant

Precíziós kúpsüllyesztő készlet 3 befogófelülettel, hosszú 150376 sz., kazettában 90°, TiAIN, Süllyesztők száma: 6

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 150369 6 |
| GTIN | 4062406127435 |
| Árucikk kategória | 11M |

Leírás**Kivitel:**

Szereléshez és műhelyben praktikus.

Precíziós kúpsüllyesztő 150376 sz., **hosszú, 3 lapolt felületű szárral.**

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő **pontos, kerek 90°-os süllyesztések** rezgésmentes készítéséhez.

Tartalma:

1-1 db süllyesztő: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 méret

Tartalom:

6 darabos kúpsüllyesztő készlet kazettában.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|--------|
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Süllyesztők száma | 6 |
| Bevonat | TiAIN |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Szerszámanyag | HSS |
| Függőleges élek osztása | egyenlőtlen |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Szár | Három befogófelületű szár h9 |
| Színes gyűrű | zöld |
| Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú, 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 16,5 mm | 150376 16,5 |
| Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú, 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 6,3 mm | 150376 6,3 |
| Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú, 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 20,5 mm | 150376 20,5 |
| Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú, 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 10,4 mm | 150376 10,4 |
| Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú, 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 12,4 mm | 150376 12,4 |
| Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú, 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 8,3 mm | 150376 8,3 |