

Garant**SlimLine forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320643 3
GTIN	4062406127275
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Precíziós kivitel még merevebb csapágyszaggal.**
- **Precíz gördülőcsapágys a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenésnek köszönhetően.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék bejutását.**
- **MK szár edzett és köszörült.**
- **Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.**
- **Kiszereelő menettel és kiszereelő anyával.**
- **kiválóan alkalmas menet és fogazás létrehozásához.**

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Előny:

A kiszereelő anya előre felé eltávolítható, így nincsenek zavaró megfogóelemek a megmunkálási folyamatnál.

Felhasználás:

Kis és nagyon kisméretű alkatrészek megmunkálása, pl. menetmegmunkálás a sík felülethez való optimális hozzáférés esetén.

Tartalom:

Kiszereelő anya.

Ház Ø D: 30 mm

Teljes hossz L: 149 mm

Hasznos hossz B: 68 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 7 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 14 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Műszaki leírás

Morse kúp	MK3
Ház Ø D	30 mm
Maximális fordulatszám	5000 min ⁻¹
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	14 mm
Hasznos hossz B	68 mm
Munkadarab tömeghez	1000 kg
Teljes hossz L	149 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Csúcs hossza C	24 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	7 mm
Kivitel	kiszerező anyával
Termék fajtája	Központosító csúcs