

Garant**Digitális műhelytolómérő IP67 adatkimenettel, tartozék készlettel,
Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412845 150
GTIN	4062406127374
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő teljes körű tartozékokkal - **lehetővé teszi beszúrások, hornyok és furattávolságok mérését.**

- **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.**
- **Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően.**
- **Ergonomikus ház jó fogású Haptoprene komponensekkel.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1× digitális tolómérő, **IP67**, adatkimenettel, 412690 sz. 150 méret.

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

2 pár mérőbetét tartó, rövid és hosszú.

3 pár mérőbetét Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm mérőtárcsával.

2 pár mérőbetét Ø 9 mm, 60° és Ø 12 mm, 60° mérőkúppal.

1 pár mérőbetét Ø 1,5×9 mm mérőhengerrel.

1× rugós rendszer az állandó mérőerő érdekében.

1× hajlított kulcs.

1× mélységmérő híd 75 mm.

Stabil műanyag doboz.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Szabvány	ISO 13385
Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 150 mm
Csőrhossz	40 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Mélységmérő van	igen
LCD kijelző számmagassága	11,5 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

SzolgáltatásokDAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők
Max. mérésstartomány 200 mm

021010 200

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.
méréstartomány 200 mm

021000 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032

Digitális műhelytolómérőIP67 adatkimenettel
Méréstartomány 150 mm

412690 150

Csavar mélységmérő tartóhoz

412236

Takarólap tolómérőhöz Típus B

412237 B