

Garant**Digitális műhelytolómérő IP54 adatkimenettel, tartozék készlettel,
Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412840 150
GTIN	4062406127367
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő teljes körű tartozékokkal - **lehetővé teszi beszúrások, hornyok és furattávolságok mérését.**

- **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.**
- **Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően.**
- **Ergonomikus ház jó fogású Haptoprene komponensekkel.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1× digitális tolómérő, **IP54**, adatkimenettel, 412680 sz. 150 méret.

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

2 pár mérőbetét tartó, rövid és hosszú.

3 pár mérőbetét Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm mérőtárcsával.

2 pár mérőbetét Ø 9 mm, 60° és Ø 12 mm, 60° mérőkúppal.

1 pár mérőbetét Ø 1,5×9 mm mérőhengerrel.

1× rugós rendszer az állandó mérőerő érdekében.

1× hajlított kulcs.

1× mélységmérő híd 75 mm.

Stabil műanyag doboz.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,0005 coll
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	A1
Méréstartomány	0 - 150 mm
Csőr hossz	40 mm
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Szabvány	ISO 13385
LCD kijelző számmagassága	11,5 mm
Mélységmérő van	igen
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

SzolgáltatásokDAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők
Max. méréstartomány 200 mm

021010 200

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.
méréstartomány 200 mm

021000 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032

Digitális műhelytolómérőIP54 adatkimenettel
Méréstartomány 150 mm

412680 150

Csavar mélységmérő tartóhoz

412236