



Négyes racsnis csillagkulcs „4 in 1”, Típus: 9-15



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 614848 9-15 |
| GTIN | 4045197727084 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------|
| Kulcsnyílás ₁ | 9 mm |
| Kulcsnyílás ₄ | 15 mm |
| Kulcsnyílás ₃ | 14 mm |
| Kulcsnyílás ₂ | 11 mm |
| Maximális gyűrűmagasság h ₂ | 16 mm |
| Maximális gyűrű Ø D1 | 23 mm |
| Maximális gyűrűmagasság h ₁ | 14 mm |
| Teljes hossz L | 180 mm |
| Maximális gyűrű Ø D2 | 30 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Fogak száma | 72 |
| Utánfogási szög | 5 fok |

Adatlap

| | |
|--------------------|--------------------|
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | Matt krómozott |
| Racsn, irányváltós | igen |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |