

SONO+SWISS®

Erős ultrahangos tisztítószer, Típus: AK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	082930 AK
GTIN	2050002003552
Árucikk kategória	04E

Leírás**Kivétel:**

A nagyon kiadós **koncentrátumok** növelik a készülékek élettartamát, tartósak és biológiailag lebomlanak. Az erős tisztítókat kifejezetten ultrahangos kádakhoz fejlesztették ki (habzási viselkedés stb.) és ezért a tisztítás területén használt minden ultrahangos kádhoz alkalmasak a 25 – 130 kHz frekvenciatartományban. Az ultrahang által létrehozott kavitációs erővel az erős tisztítók hatékonyan és mégis kíméletesen oldják fel a szennyeződések az elemekről. Más tisztítószer, melyek nem kifejezetten ultrahangos kádakhoz készültek, bizonyos esetekben ionokat tartalmazhatnak, melyek elősegítik az anyagleválást és a korróziót. Erős korrózióképzők például a halogén ionok, melyek jelentősen csökkentik az anyagok tartósságát. E tekintetben a savas közegben a kloridok és fluoridok a legagresszívebbek.

Különösen kiadós vizes bázisú tisztító koncentrátum (kivétel: a T3 por alakú); speciális fejlesztés ultrahangos tisztító fürdőkhöz történő felhasználáshoz, biológiailag lebomlik. Folyékony enyhén alkáli korrózióvédő szer.

Felhasználás:

Ultrahangos tisztítókészülékekhez (pl. 082922 / 082923 / 082924 / 082925 sz.).

Figyelem:

További speciális tisztítószer és más méretű edények külön rendelésre szállíthatók.

Nem minden országba szállítható.

Az alkalmazási táblázatot a következő oldalon találja.

Felöltési mennyiség, folyadék: 1 l

Műszaki leírás

Tisztítószer típus	Korrózióvédelem
Típus	AK
Felöltési mennyiség, folyadék	1 l
Veszélyes anyag jelölés	GHS05 maró
Keverési arány	0,05 - 0,5 %
Hatóidő	1 - 5 min
Tárolási hőmérséklet	-5 - 30 °C