


**Garant****Négyszög profilú váltólapka, HB720, Ø Dmin beszúrási D1/D2: 8/12Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273973 8/12L
GTIN	4062406127923
Árucikk kategória	21H

**Leírás****Figyelem:**

Rendelési méret = minimális beszúrási Ø.

Nagyobb beszúrási Ø módosítás nélkül lehetséges.

$D_1 = D_{\min}$  belső Ø.

$D_2 = D_{\min}$  külső Ø.

L kivitel nagyobb  $t_{\max}$  beszúrási mélységgel.

**Műszaki leírás**

Rádiusz R	0,2 mm
Lapvastagság T	10,7 mm
Max. fogásmélység $t_{\max}$	5 mm
Hegy-közép távolság $L_3$	9 mm
Előtolás f	0,01 - 0,02 mm/ford,
Beszúrási szélesség w	2 mm
Bevonat	TiCN
Minőség	HB720

Termék fajtája

Mini cserélhető váltólapka

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	25 m/min	S
GG(G)	alkalmas	60 m/min	K
CuZn	alkalmas	100 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		