

**JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs, col, Kulcsnyílás: 3/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614890 3/4
GTIN	4013288167446
Árucikk kategória	63F

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású csillagracsnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggel. A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lappal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Kulcs hossza L: 246 mm

Pofaszélesség b: 42 mm

Pofamagasság  $h_1$ : 9,5 mm

Gyűrűmagasság  $h_2$ : 11 mm

Gyűrű  $\varnothing$  D: 34,8 mm

**Műszaki leírás**

Pofamagasság $h_1$	9,5 mm
Pofaszélesség b	42 mm
Gyűrű $\varnothing$ D	34,8 mm
Gyűrűmagasság $h_2$	11 mm
Kulcsnyílás	3/4 coll
Kulcs hossza L	246 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Gyártó jelölése	6000 Joker Imperial

Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	80
Utánfogási szög	4,5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs