

Garant**Kerek profilú váltólapka, HB720, Ø Dmin beszúrási D1/D2: 7/12Lmm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273975 7/12L |
| GTIN | 4062406127985 |
| Árucikk kategória | 21H |

Leírás**Figyelem:**

Rendelési méret = minimális beszúrási Ø.

Nagyobb beszúrási Ø módosítás nélkül lehetséges.

$D_1 = D_{\min}$ belső Ø.

$D_2 = D_{\min}$ külső Ø.

L kivitel nagyobb t_{\max} beszúrási mélységgel.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Rádiusz R | 1,25 mm |
| Előtolás f | 0,01 - 0,02 mm/ford, |
| Max. fogásmélység t_{\max} | 5 mm |
| Hegy-közép távolság L_3 | 9 mm |
| Lapvastagság T | 10,7 mm |
| Beszúrási szélesség w | 2,5 mm |
| Bevonat | TiCN |
| Minőség | HB720 |

Termék fajtája

Mini cserélhető váltólapka

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | 200 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 120 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 120 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 110 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 110 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 90 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 90 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 90 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 25 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 60 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 100 m/min | N |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Szabálytalan | feltételesen alkalmas | | |
| Megszakított | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |