

Garant**Kerek profilú váltólapka, HB720, Ø Dmin beszúrási D1/D2: 6/12Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273975 6/12L
GTIN	4062406127992
Árucikk kategória	21H

Leírás**Figyelem:**

Rendelési méret = minimális beszúrási Ø.

Nagyobb beszúrási Ø módosítás nélkül lehetséges.

$D_1 = D_{\min}$ belső Ø.

$D_2 = D_{\min}$ külső Ø.

L kivitel nagyobb t_{\max} beszúrási mélységgel.

Műszaki leírás

Lapvastagság T	10,7 mm
Rádiusz R	1,5 mm
Max. fogásmélység t_{\max}	5 mm
Előtolás f	0,01 - 0,02 mm/ford,
Hegy-közép távolság L_3	9 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Bevonat	TiCN
Minőség	HB720

Termék fajtája

Mini cserélhető váltólapka

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	25 m/min	S
GG(G)	alkalmas	60 m/min	K
CuZn	alkalmas	100 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		