

Garant**Furatkés HM elliptikus, jobbos, Szár Ø DS / kinyúlási hossz L1: 12/34mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273969 12/34
GTIN	4062406128005
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Nagyon egyszerűen kezelhető a váltólapka cseréjekor.**

Elliptikus alak a maximális hajlítózilárdság érdekében.

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	279810 1
Teljes hossz L	100 mm
Hátrahúzott tartó L ₁ kinyúlási hossza	34 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés