

**Garant****Furatkés HM elliptikus, jobbos, Szár Ø DS / kinyúlási hossz L1: 16/64mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273969 16/64
GTIN	4062406128050
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Nagyon egyszerűen kezelhető a váltólapka cseréjekor.**

Elliptikus alak a maximális hajlítózilárdság érdekében.

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar	279810 1
Teljes hossz L	130 mm
Hátrahúzott tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza	64 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés