

Garant**Furatkés HM elliptikus, jobbos, Szár Ø DS / kinyúlási hossz L1: 12/45mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273969 12/45
GTIN	4062406128012
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Nagyon egyszerűen kezelhető a váltólapka cseréjekor.**

Elliptikus alak a maximális hajlítózilárdság érdekében.

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	110 mm
Váltólapka csavar	279810 1
Hátrahúzott tartó L ₁ kinyúlási hossza	45 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés