

Garant**Furatkés HM kerek, jobbos, Szár Ø DS / kinyúlási hossz L1: 12/45mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273966 12/45 |
| GTIN | 4062406128081 |
| Árucikk kategória | 21U |

Leírás**Kivitel:**

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Nagyon egyszerűen kezelhető a váltólapka cseréjekor.**

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

Műszaki leírás

| | |
|---|----------|
| Váltólapka csavar | 279810 1 |
| Teljes hossz L | 110 mm |
| Hátrahúzott tartó L ₁ kinyúlási hossza | 45 mm |
| Befogási magasság L ₂ | 11 mm |
| Szár Ø D _s | 12 mm |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | igen |
| Axiális beszúrás lehetséges | igen |
| Termék fajtája | Furatkés |