

Garant**Keményhab betét tartó, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	956820 2
GTIN	4062406127602
Árucikk kategória	91F

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez tartó 20G / 500 mm szélességű keményhab betétek elhelyezéséhez. Középre behelyezhető kiegészítő tartókkal a habszivacs rögzítéséhez. Tartónként 2 darab 8×20G méretű vagy 4 darab 8×10G méretű habszivacs illik bele.

Alkalmazható:

Perforált falba akasztható □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban.
4 facsavarral (nem tartozék) a munkalapra is rögzíthető.

Szín:

Keményhab betét tartó RAL 7035 világosszürke, kiegészítő tartó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Csak olyan betétekhez alkalmas, melyekben a szerszám szinte síkban helyezkedik el.
A katalógus habszivacsaihoz csak feltételesen alkalmas. A szerszámokat az egyedileg konfigurált habszivacsokban megszorulva kell megtervezni.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	400 mm
Szélesség	500 mm

Adatlap

Mélység	125 mm
Típus	2
Habvastagsághoz	45 mm
Hasznos szélesség	500 mm
Magasság	440 mm
Termék fajtája	Keményhab betét tartó