

**Garant****Keményhab betét tartó, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	956820 1
GTIN	4062406127596
Árucikk kategória	91F

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemez tartó 20G / 500 mm szélességű keményhab betétek elhelyezéséhez. Középre behelyezhető kiegészítő tartókkal a habszivacs rögzítéséhez. Tartónként 2 darab 8×20G méretű vagy 4 darab 8×10G méretű habszivacs illik bele.

**Alkalmazható:**

Perforált falba akasztható □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban.  
4 facsavarral (nem tartozék) a munkalapra is rögzíthető.

**Szín:**

Keményhab betét tartó RAL 7035 világosszürke, kiegészítő tartó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Csak olyan betétekhez alkalmas, melyekben a szerszám szinte síkban helyezkedik el.  
A katalógus habszivacsaihoz csak feltételesen alkalmas. A szerszámokat az egyedileg konfigurált habszivacsokban megszorulva kell megtervezni.

**Műszaki leírás**

Magasság	440 mm
Mélység	110 mm

## Adatlap

Hasznos szélesség	500 mm
Hasznos magasság	400 mm
Habvastagsághoz	30 mm
Típus	1
Szélesség	500 mm
Termék fajtája	Keményhab betét tartó