



## Fogókulcsok, Teljes hossz: 180mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	813702 180
GTIN	4003773084273
Árucikk kategória	83D

### Leírás

#### Kivitel:

**Párhuzamos** vezetésű, **sim**a szorítópofák; krómozott kivitel.

**Fogazott beállítás** gombnyomással és szorítókarral a pofák nagy nyomóerő-kifejtése érdekében. A szorítófelületek emelése **racsnielv szerinti utánállítást** tesz lehetővé.

Foszfátolt fogókulcs, műanyaggal bevont száruk. **Lézerezett skála** (első oldal **metrikus** és hátoldal **colos**), előre lehetővé teszi a kulcsnyílás beállítását.

#### Felhasználás:

Csavarok, anyák, krómozott szerelvények stb. **kíméletes megfogására**.

#### Figyelem:

Kímélő pofák a 813725 sz. alatt kaphatóak.

### Műszaki leírás

Pofa hossza	22 mm
Teljes hossz	180 mm
Befogási tartomány	0 - 40 mm
Termék fajtája	Fogókulcs

### Tartozék

Kímélő pofák fogókulcshozó darabos Méret 180	813725 180
--	------------

Alkatrész készlet fogókulcshoz Típus 180

705910 180