

Mitutoyo**Digitális magasságmérő műszerek QM-Height, Típus: 350****Rendelési adatok**

Rendelés száma	445233 350
GTIN	4946368760568
Árucikk kategória	44B

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú, kompakt, manuálisan állítható magasságmérő műszer könnyen leolvasható, monokróm LCD kijelzővel. Számos mérő- és elemző funkció adatfeldolgozáshoz. A belső-, külső átmérő és távolság funkciók és minden számítás gyorsan, egyszerűen kiválasztható. Korlátlan mozgatási sebesség. Jobb elem élettartam.

Felhasználás:

Ideális műhelyben és mérőhelyiségben.

Tartalom:

Gömbös tapintó \varnothing 5 mm, kalibráló tömb, 4 elem 081561 sz. LR6 méret.

Opcionális tartozék:

Tapintó, rajztű, adatkábel és hálózati adapter.

Műszaki leírás

Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 / 0,0005 mm
Mérőszán mozgatása	Manuális
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	2,4 + 3,5 L / 1000 μ m

Mérőerő	1,5 ±0,5 N
A tartalmazott elemek száma	4
Kalibrálás	E2
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	7 µm
Ismétlési pontosság, sík	1,8 µm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 LR6
Maximális felhasználási tartomány	0 - 465 mm
Méréstartomány	0 - 350 mm
Energiaellátás	Elemes
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. mérésstartomány 400 mm	024000 400
DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. mérésstartomány 400 mm	024010 400

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------