

## Mitutoyo

### Digitális magasságmérő műszerek QM-Height, Típus: 600



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	445233 600
GTIN	4946368760582
Árucikk kategória	44B

#### Leírás

**Kivitel:**

Nagy pontosságú, kompakt, manuálisan állítható magasságmérő műszer könnyen leolvasható, monokróm LCD kijelzővel. Számos mérő- és elemző funkció adatfeldolgozáshoz. A belső-, külső átmérő és távolság funkciók és minden számítás gyorsan, egyszerűen kiválasztható. Korlátlan mozgatási sebesség. Jobb elem élettartam.

**Felhasználás:**

Ideális műhelyben és mérőhelyiségben.

**Tartalom:**

Gömbös tapintó  $\varnothing$  5 mm, kalibráló tömb, 4 elem 081561 sz. LR6 méret.

**Opcionális tartozék:**

Tapintó, rajztű, adatkábel és hálózati adapter.

#### Műszaki leírás

Kalibrálás	E2
A tartalmazott elemek száma	4
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	12 $\mu$ m

Méréstartomány	0 - 600 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 LR6
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 / 0,0005 mm
Ismétlési pontosság, sík	1,8 µm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Mérőszán mozgatása	Manuális
Maximális felhasználási tartomány	0 - 715 mm
Mérőerő	1,5 ±0,5 N
Energiaellátás	Elemes
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. mérésstartomány 800 mm	024010 800
KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. mérésstartomány 800 mm	024000 800

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------