

Mitutoyo

Digitális magasságmérő műszer QM-Height légpárnával, Típus: 350



Rendelési adatok

Rendelés száma	445234 350
GTIN	4946368760605
Árucikk kategória	44B

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú, kompakt, manuálisan állítható magasságmérő műszer könnyen leolvasható, monokróm LCD kijelzővel. Számos mérő- és elemző funkció adatfeldolgozáshoz. A belső-, külső átmérő és távolság funkciók és minden számítás gyorsan, egyszerűen kiválasztható. Korlátlan mozgatási sebesség. Jobb elem élettartam.

Légpárna a könnyű, rántásmentes eltolás érdekében.

Felhasználás:

Ideális műhelyben és mérőhelyiségben.

Tartalom:

Gömbös tapintó \varnothing 5 mm, kalibráló tömb, 4 elem 081561 sz. LR6 méret.

Opcionális tartozék:

Tapintó, rajztű, adatkábel és hálózati adapter.

Műszaki leírás

Ismétlési pontosság, sík	1,8 μ m
Mérőerő	1,5 \pm 0,5 N
Kalibrálás	E2

Maximális felhasználási tartomány	0 - 465 mm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	7 μ m
A tartalmazott elemek száma	4
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	2,4 + 3,5 L / 1000 μ m
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 / 0,0005 mm
Mérőszán mozgatása	Manuális
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 LR6
Méréstartomány	0 - 350 mm
Energiaellátás	Elemes
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024000 400
DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024010 400