



LED-es akkus munkalámpa, Típus: MAG



Rendelési adatok

Rendelés száma	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

LED-es akkus munkalámpa nagy fényerejű nagy teljesítményű LED-ekkel és kihajtható, forgatható felakasztó kampóval és erős rögzítőmágnessel.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

USB töltőkábel.

Műszaki leírás

Fényáram	300 - 500 lm
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Égő	LED modul

Akkumulátor kapacitás	2,2 Ah
Fényáram 2 fokozat	150 lm
Világítási idő	2,5 óra
Teljes hossz	260 mm
Világítási időtartam 2. fokozat	5 óra
IP védettségi osztály	IP 20
Teljes szélesség	61 mm
Súly	273 g
ATEX zóna	Nincs
Gyártó jelölése	MAG
Termék fajtája	Munkalámpa

Tartozék

USB töltőkészülék Típus CABLE	081512 CABLE
-------------------------------	--------------