



## LED-es akkus munkalámpa, Típus: MINIFORM



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081516 MINIFORM
GTIN	5708997354049
Árucikk kategória	08C

### Leírás

#### Kivitel:

**LED-es akkus munkalámpa** nagy fényerejű nagy teljesítményű LED-ekkel és kihajtható, forgatható felakasztó kampóval és erős rögzítőmágnessel. **Miniform** változat **karcsú**, praktikus méretekkkel zsebben való használathoz (120×59×25 mm), övcsipesz, ergonomikus markolat.

**Nagy teljesítményű COB LED technológia** a rendkívül világos, **homogén felületi fény** érdekében két fényerő fokozatban.

#### Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

USB töltőkábel.

### Műszaki leírás

Fényáram	200 lm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Égő	LED modul
Energiaellátás	Akkus

Fényáram 2 fokozat	100 lm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Akkumulátor kapacitás	1,6 Ah
Teljes szélesség	59 mm
Világítási idő	2,5 óra
Teljes hossz	120 mm
Világítási időtartam 2. fokozat	5 óra
IP védettségi osztály	IP 65
Súly	138 g
ATEX zóna	Nincs
Gyártó jelölése	MINIFORM
Termék fajtája	Munkalámpa