

**HOLEX****LED-es akkus munkalámpa, Típus: 205****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081537 205
GTIN	4045197727251
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

LED-es akkumulátoros munkalámpa 2 fényerő fokozattal, valamint nagy fényteljesítménnyel. Felakasztó kampóval és összecusukható állvánnyal, **Micro-USB töltőcsatlakozóval**, forgatható mágnesállappal és csuklópánttal.

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Töltőkábel és hálózati adapter.

**Műszaki leírás**

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	1

Fényáram 2 fokozat	250 lm
Fényáram	350 lm
Világítási idő	3,5 - 5,5 óra
IP védeettségi osztály	IP 65
Teljes hossz	205 mm
Súly	266 g
ATEX zóna	Nincs
Termék fajtája	Munkalámpa