

## HEDI

### Kábeltekerceselő, Típus: 15N2



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	081197 15N2
GTIN	4003644000494
Árucikk kategória	08B

#### Leírás

##### Kivitel:

Kábeltekerceselő **megvezetett lehúzó és feltekerceselő automatikával, fordulatonként többszöri reteszeléssel**. Nagyon törésálló, zárt **műanyag ház**. Termikus **túlterhelés elleni védelem**, robusztus H07RN-F neoprén kábel csatlakozóval.

Egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés **150° forgatási tartománnyal**.

##### Funkció:

IP24: fröccsenő víz ellen minden irányból és  $\varnothing < 12$  mm idegen testek behatolása ellen védett, az érintkezést azonban kerülni kell.

##### Felhasználás:

Továbbfejlesztett ergonómia, munkavégzés feszülő kábelek nélkül - a rend biztosításával - és a padlón fekvő kábelek jelentette baleset- és sérülésveszély elkerülésével.

##### Figyelem:

Az automatikus tömlőtekerceselőket lásd a 080066 – 080079 cikkszámoknál.

#### Műszaki leírás

Típus	15N2
Hossz	361 mm
Magasság	450 mm
Kábelhossz	15 m

Kábel szerkezete	5G2,5
Névleges teljesítmény letekerve	5000 (16 A) W
Kábel anyaga	Neoprén gumi
Szélesség	208 mm
Kábel kategória	H07RN-F
Készülék ház anyaga	Műanyag
Névleges feszültség	400 V
IP védettségi osztály	IP 24
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Kábeltekercselő