

HOLEX**Fémfűrész keret bimetall fűrészlapal, 24 fog, Lap hossza: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	580750 300
GTIN	4062406128579
Árucikk kategória	52S

Leírás**Kivitel:**

Robusztus fűrészkeret présöntött alumínium alkotóelemekkel. **Maximális lapfeszesség** max 1500 N, nagyon könnyen beállítható a markolatba integrált feszítő anyával. **Alternatív laprögzítés 40°-ban egysíkú vágásokhoz.** A további fűrészlapok a házban tárolhatóak. Teljes hossz 405 mm.

Keret magassága 110 mm.

A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlapalal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Tartalom:

582970 sz. HOLEX bimetall kézi fűrészlap.

Műszaki leírás

Fogak / coll	24
Lap hossza	300 mm
Termék fajtája	Fémfűrész keret

Tartozék

Kézi fűrészlap, egyoldalasbimetall

582970