



## LED-es akkus munkalámpa, Típus: UNIFORM



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081516 UNIFORM
GTIN	5708997354070
Árucikk kategória	08C

### Leírás

#### Kivitel:

**LED-es akkus munkalámpa** nagy fényerejű nagy teljesítményű LED-ekkel és kihajtható, forgatható felakasztó kampóval és erős rögzítőmágnessel. Az **UNIFORM** verzió új generációja. **Extrém robusztus**, intelligens töltöttségi szint kijelzővel és plusz spotlámpával. Övcsipesz. **Nagy teljesítményű COB LED technológia** a rendkívül világos, **homogén felületi fény** érdekében két fényerő fokozatban.

#### Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Töltőállomás és USB töltőkábel.

### Műszaki leírás

Fényáram	500 lm
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Égő	LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma	1

Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fényáram 2 fokozat	250 lm
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Teljes hossz	190 mm
Teljes szélesség	60 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Világítási idő	3 óra
Világítási időtartam 2. fokozat	6 óra
Súly	265 g
ATEX zóna	Nincs
Gyártó jelölése	UNIFORM
Termék fajtája	Munkalámpa

## Tartozék

USB töltőkészülék Típus CABLE	081512 CABLE
-------------------------------	--------------