

**LOCTITE****Csavarbiztosító, 250 ml, Gyártó jelölése: 2701**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	083303 2701
GTIN	5010266191508
Árucikk kategória	04L

## Leírás

### Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

### Folyékony csavarbiztosító.

### Felhasználás:

**Alacsony szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges. Ideális olyan passzív felületeken történő felhasználáshoz, mint pl. erősen ötvözött CrNi acélok.

### Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetők a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

## Műszaki leírás

Gyártó jelölése	LOCTITE 2701
-----------------	--------------

Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Max. M menetmérethez	M20
Legkisebb leszakadási nyomaték	38 Nm
Kémiai alap	Dimetilakrilát észter
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Festék	zöld
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	17 hónap
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 150 °C
Úrtartalom	250 ml
Alak	folyékony
Lobbanáspont	93 °C
Maximális hézagméret	0,1 mm
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Galvanizált felületek
Alkalmas anyagok	fém
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Olajtűrő
Tulajdonság	Vibrációálló
Tulajdonság	Megakadályozza a megszorulást
Üzemi szilárdság	6 óra
Száradás	10 min
Dinamikus viszkozitás	500 - 900 mPas
Szétszerelés	erős
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Sűrűség	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Terméknév attribútum	250 ml
Termék fajtája	Csavarbiztosító

