



Elektromos állandómágnesezta UniPower, Típus: 406UP



Rendelési adatok

Rendelés száma	382000 406UP
GTIN	2050001777591
Árucikk kategória	38D

Leírás

Kivitel:

- Innovatív és szabadalmaztatott monoblokk szerkezet a maximális merevség és megbízhatóság érdekében.
- Gyorscsatlakozó elektromos csatlakozókkal.
- Menetes perselyek minden pólusban nagy szilárdságú anyagból.
- Robusztus a monoblokk szerkezetnek és az integrált póluslapok felhasználásának köszönhetően.

Előny:

- A vibrációmentes megmunkálás kíméli a szerszámot és gépet.
- Zavaró megfogóelemektől mentes ötoldalas megmunkálás.
- A mozgató utak teljesen kihasználhatóak.
- Jelentősen csökkennek az átszerelési idők.
- Áramszünetre nem érzékeny.
- Gyors és pontos párhuzamos lapú marás.
- Egyenletes befogóerő a teljes befogási felületen.
- Csekély szerkezetmagasság
- Nagyon nagy tartóerők
- A munkadarabok egyszerűen és gyorsan pozícionálhatóak.

Felhasználás:

A forma-, berendezés- vagy gépgyártás területén használható.

Tartalom:

ST200FA vezérlés 5 pólusú csatlakozóval, egy mágnesasztal vezérléséhez.

Opcionális tartozék:

Pólushosszabbítók 382010 sz.

Figyelem:

Telepítő csomag több elektromos állandómágnes asztal vezérléséhez külön rendelésre szállítható!

Az áramkábel szállítása csatlakozó dugó nélkül történik. **Hálózati csatlakozás 400 V / 50 Hz.**

Műszaki leírás

Max. tartóerő	145 kN
Szélesség	400 mm
Pólusszám	24
Hossz	600 mm
Magasság	51 mm
Súly	90 kg
Pólusosztás	62 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Mágnesasztal

Tartozék

Pólushosszabbítók elektromos állandómágnes asztalhoz UniPower Típus PMQ	382010 PMQ
Pólushosszabbítók elektromos állandómágnes asztalhoz UniPower Típus PFR	382010 PFR