




## Elektromos állandómágnes asztal UniPower, Típus: 508UP



### Rendelési adatok

Rendelés száma	382000 508UP
GTIN	2050001777713
Árucikk kategória	38D

### Leírás

#### Kivitel:

- Innovatív és szabadalmaztatott monoblokk szerkezet a maximális merevség és megbízhatóság érdekében.
- Gyorscsatlakozó elektromos csatlakozókkal.
- Menetes perselyek minden pólusban nagy szilárdságú anyagból.
- Robusztus a monoblokk szerkezetnek és az integrált póluslapok felhasználásának köszönhetően.

#### Előny:

- A vibrációmentes megmunkálás kíméli a szerszámot és gépet.
- Zavaró megfogóelemektől mentes ötoldalas megmunkálás.
- A mozgatási utak teljesen kihasználhatóak.
- Jelentősen csökkennek az átszerelési idők.
- Áramszünetre nem érzékeny.
- Gyors és pontos párhuzamos lapú marás.
- Egyenletes befogóerő a teljes befogási felületen.
- Csekély szerkezetmagasság
- Nagyon nagy tartóerők
- A munkadarabok egyszerűen és gyorsan pozícionálhatóak.

#### Felhasználás:

A forma-, berendezés- vagy gépgyártás területén használható.

#### Tartalom:

ST200FA vezérlés 5 pólusú csatlakozóval, egy mágnesasztal vezérléséhez.

#### Opcionális tartozék:

Pólushosszabbítók 382010 sz.

#### Figyelem:

**Telepítő csomag több elektromos állandómágnes asztal vezérléséhez külön rendelésre szállítható!**

Az áramkábel szállítása csatlakozó dugó nélkül történik. **Hálózati csatlakozás 400 V / 50 Hz.**

**Műszaki leírás**

Max. tartóerő	241 kN
Szélesség	480 mm
Súly	150 kg
Hossz	790 mm
Magasság	51 mm
Pólusosztás	62 mm
Pólusszám	40
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Mágnesasztal

**Tartozék**

Pólushosszabbítók elektromos állandómágnes asztalhoz UniPower Típus PMQ	382010 PMQ
Pólushosszabbítók elektromos állandómágnes asztalhoz UniPower Típus PFR	382010 PFR