



Elektromos állandómágnes asztal UniPower, Típus: 408UP



Rendelési adatok

Rendelés száma	382000 408UP
GTIN	2050001777706
Árucikk kategória	38D

Leírás

Kivitel:

- Innovatív és szabadalmaztatott monoblokk szerkezet a maximális merevség és megbízhatóság érdekében.
- Gyorscsatlakozó elektromos csatlakozókkal.
- Menetes perselyek minden pólusban nagy szilárdságú anyagból.
- Robusztus a monoblokk szerkezetnek és az integrált póluslapok felhasználásának köszönhetően.

Előny:

- A vibrációmentes megmunkálás kíméli a szerszámot és gépet.
- Zavaró megfogóelemektől mentes ötoldalas megmunkálás.
- A mozgatási utak teljesen kihasználhatóak.
- Jelentősen csökkennek az átszerelési idők.
- Áramszünetre nem érzékeny.
- Gyors és pontos párhuzamos lapú marás.
- Egyenletes befogóerő a teljes befogási felületen.
- Csekély szerkezetmagasság
- Nagyon nagy tartóerők
- A munkadarabok egyszerűen és gyorsan pozícionálhatóak.

Felhasználás:

A forma-, berendezés- vagy gépgyártás területén használható.

Tartalom:

ST200FA vezérlés 5 pólusú csatlakozóval, egy mágnesasztal vezérléséhez.

Opcionális tartozék:

Pólushosszabbítók 382010 sz.

Figyelem:

Telepítő csomag több elektromos állandómágnes asztal vezérléséhez külön rendelésre szállítható!

Az áramkábel szállítása csatlakozó dugó nélkül történik. **Hálózati csatlakozás 400 V / 50 Hz.**

Műszaki leírás

Magasság	51 mm
Súly	115 kg
Szélesség	400 mm
Pólusszám	32
Hossz	790 mm
Pólusosztás	62 mm
Max. tartóerő	193 kN
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Mágnesasztal

Tartozék

Pólushosszabbítók elektromos állandómágnes asztalhoz UniPower Típus PFR	382010 PFR
Pólushosszabbítók elektromos állandómágnes asztalhoz UniPower Típus PMQ	382010 PMQ