

**Garant****Profil üregelő tartó, col  $\varnothing d = 8$  mm, Szár  $\varnothing DS: 1$ coll**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	293070 1
GTIN	4062406128999
Árucikk kategória	29K

## Leírás

### Alkalmazható:

CNC- és hagyományos gépekhez.

### Opcionális tartozék:

Pozicionáló segédeszköz (293000 sz.) és körmőskulcs (293006 sz.).

Kiütőlap MK szárhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

### Figyelem:

- **Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő  $\varnothing$  használja.**
- **További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.**

## Műszaki leírás

Szárhossz $L_s$	50 mm
L	38 mm
Szár típusa	Hengeres szár
$\varnothing D$	33 mm
$\varnothing d$	8 mm

## Adatlap

Szárméret	1 coll
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

### Tartozék

Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 16 mm	293006 16
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 5 mm	293006 5
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 12 mm	293006 12
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 8 mm	293006 8