

Garant**Profil üregelő tartó, col $\varnothing d = 8$ mm, Szár $\varnothing DS: 5/8$ coll**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 293070 5/8 |
| GTIN | 4062406128975 |
| Árucikk kategória | 29K |

Leírás

Alkalmazható:

CNC- és hagyományos gépekhez.

Opcionális tartozék:

Pozicionáló segédeszköz (293000 sz.) és körmőskulcs (293006 sz.).

Kiütőlap MK szárhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

Figyelem:

- **Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő \varnothing használja.**
- **További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|---------------|
| L | 38 mm |
| Szárhossz L_s | 35 mm |
| Szár típusa | Hengeres szár |
| $\varnothing D$ | 33 mm |
| $\varnothing d$ | 8 mm |

Adatlap

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Szárméret | 5/8 coll |
| belső hűtés | nem |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |

Tartozék

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 8 mm | 293006 8 |
| Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 5 mm | 293006 5 |
| Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 12 mm | 293006 12 |
| Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 16 mm | 293006 16 |