

**Garant****Profil üregelő tartó, col  $\varnothing d = 5$  mm, Szár  $\varnothing DS: 5/8$ coll**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	293079 5/8
GTIN	4062406128951
Árucikk kategória	29K

## Leírás

**Kivitel:**

Hosszesztergáló automatákhoz alkalmas.

**Alkalmazható:**

CNC- és hagyományos gépekhez.

**Opcionális tartozék:**

Pozicionáló segédeszköz (293000 sz.) és körmőskulcs (293006 sz.).

Kiütőlap MK szárahhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

**Figyelem:**

- **Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő  $\varnothing$  használja.**
- **További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.**

## Műszaki leírás

L	34 mm
Szárhossz $L_s$	35 mm
Szár típusa	Hengeres szár
$\varnothing D$	22 mm

## Adatlap

Ø d	5 mm
Szárméret	5/8 coll
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

## Tartozék

Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 5 mm	293006 5
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 8 mm	293006 8
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 12 mm	293006 12
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 16 mm	293006 16