

Garant**Profil üregelő tartó, col $\varnothing d = 16$ mm, Szár $\varnothing DS: 3/4$ coll**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293076 3/4
GTIN	4062406129033
Árucikk kategória	29K

Leírás

Alkalmazható:

CNC- és hagyományos gépekhez.

Opcionális tartozék:

Pozicionáló segédeszköz (293000 sz.) és körmőskulcs (293006 sz.).

Kiütőlap MK szárhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

Figyelem:

- **Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő \varnothing használja.**
- **További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.**

Műszaki leírás

Szárhossz L_s	50 mm
L	76 mm
Szár típusa	Hengeres szár
$\varnothing d$	16 mm
$\varnothing D$	58 mm

Adatlap

Szárméret	3/4 coll
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

Tartozék

Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 16 mm	293006 16
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 12 mm	293006 12
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 8 mm	293006 8
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 5 mm	293006 5