

Garant**Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus $\varnothing d = 5$ mm, TiN, Hatszög: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293049 4
GTIN	4062406129118
Árucikk kategória	29L

Leírás**Kivitel:**

TiN bevonattal.

Felhasználás:Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

L	6 mm
Kulcsnyílás	4 mm
Szerszámanyag	HSS
Tűrés	+ 0,09 – + 0,12 mm

Profil	Hatszög
L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám