

**Garant****Belső Torx® profil üregelő betét Ø d = 5 mm, TiN, Torx® profil: TX5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	293069 TX5
GTIN	4062406129699
Árucikk kategória	29L

## Leírás

**Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

## Műszaki leírás

L	1,5 mm
Torx® bolygatás külső átmérő	1,48 mm
Előfúrási Ø	1,1 mm
Szerszámanyag	HSS

Torx® profil	TX5
Tűrés	0,0 – +0,01 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	10 mm
Ø d	5 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám